

RW DV3210

Graveur combiné CD-RW/DVD-ROM Interne
32x 10x 40x / 12x



*Gravez des CD et regardez des DVD Video
avec un seul appareil sur votre PC !*

- Un seul lecteur CD-ROM, CD-R/RW et DVD
- "EasyWrite" : enregistrez sur CD aussi facilement que sur disquette
- Vitesse d'écriture CD de 32x, réécriture CD-RW de 10x et lecture DVD de 12x
- Extraction audio jusqu'à 32x
- Technologie Thermo Balanced Writing (TBW) pour une qualité d'écriture optimale
- Technologie Seamless Link pour une protection contre les erreurs de "buffer underrun"

CDRW3200
Seamless

DVD
ROM

PowerDVD

EasyWRITE

EASY CD CREATOR

DirectCD

COMPACT
disc
Recordable
ReWritable

TBW
Thermo Balanced Writing
for optimal recording

SEAMLESS LINK

2

2-Year Warranty



Faisons toujours mieux.



PHILIPS

Graveur combiné CD-RW/DVD-ROM Interne



Caractéristiques techniques

Vitesses maximum

• Ecriture CD :	32x	4 800 ko/s
• Réécriture CD :	16x	1 500 ko/s
• Lecture CD :	48x	6 000 ko/s
• Lecture DVD :	12x	16 200 ko/s

Interface

- E-IDE / ATAPI (Ultra DMA 2)

Mémoire tampon

- 2 Mo

Capacité des CD

- Jusqu'à 700 Mo

Temps d'accès direct moyen

- <125ms

Compatibilité pour la lecture

- CD : Tous les formats courants de CD : CD-Recordable et CD-ReWritable
DVD : DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Compatibilité pour l'écriture

- CD-Recordable et CD-ReWritable

Formats supportés

- CD-DA, CD-ROM (XA), CD-Bridge, CD-Text, CD-I, Photo-CD, Video-CD, CD-Extra, DVD-ROM, DVD-Video

Méthodes d'écriture

- Enregistrement Track at once (TAO) et Disc at once (DAO)
- Multisession (MS), Session at once (SAO)
- Enregistrement par paquets

Configuration requise

- Windows ® 98SE, Windows ® Me, Windows ® 2000 Professionnel, Windows ® XP

Vidéo d'installation interactive

- Installation simplifiée ! Un CD d'installation interactif pas à pas exclusif vous montre le chemin.
Réglage automatique de votre système pour des performances optimales.

Mise à jour du "firmware"


- A l'aide de Flash tool (voir : www.philips.com/PCstuff)



"EasyWrite" : Simple, rapide et robuste
EasyWrite, le nouveau standard pour l'enregistrement de disques CD-RW est compatible avec Mount Rainier. Les graveurs CD-RW avec EasyWrite intégré combinent la simplicité d'une disquette, la grande capacité de stockage d'un CD et la robustesse contre la poussière et les éraflures sur les CD. Cet ultime remplacement de la disquette offre une valeur ajoutée considérable tant pour un usage professionnel que domestique.



Lecture de DVD de jeux et DVD Vidéo
Lisez vos DVD de jeux et introduisez le home cinema sur votre PC avec des DVD vidéo. Tout est possible avec ce graveur CD-R/RW et DVD-ROM "deux en un".



Protection contre le "buffer underrun" par la technologie Seamless Link
La technologie Seamless Link protège contre les risques de "buffer underrun" en gérant automatiquement la mémoire tampon du graveur. Gain de temps et d'argent.

Technologie d'écriture TBW (Thermo Balanced Writing)
La technologie TBW analyse la qualité des supports d'enregistrement et adapte la technique d'écriture afin de réduire le risque d'erreur. Ainsi, vous pouvez enregistrer en vitesse maximale.

Ensemble de commande

- Compatible MMC 3

Protection contre la poussière

- Mécanisme interne d'étanchéité à la poussière

Montage

- Vertical ou horizontal

Type de média en écriture

- CD-R et CD-RW
- Supporte les disques de 74 et 80 minutes (medias Philips haute qualité recommandés pour l'écriture en vitesse rapide)
- Possibilité d'utiliser des CD 8 cm pour les fonctions de lecture et d'écriture (en position horizontale exclusivement)

Format d'enregistrement

- UDF et ISO 9660

Consommation électrique

- 5 V / 12 V c.c., consommation 16 W

Contrôle de la puissance du laser

- OPC (contrôle optimal de puissance) intégré

Façade avant

- Trappe disque, prise casque, contrôle du volume, voyant de fonction, bouton Ejection / Fermeture, trou d'éjection d'urgence

Façade arrière

- Sortie audio analogique, sortie audio numérique, cavalier de sélection du mode Master ou Slave, Connecteur ATA-2 40 broches E-IDE, prise d'alimentation courant continu

Température de fonctionnement / Humidité relative


- 5 à 45° C / 8 à 80%

Logiciels fournis

- Logiciel de gravure : Easy CD Creator / Direct CD
- Logiciel de lecture DVD : Power DVD


Garantie

- 2 ans (échange)



Créez vos propres CD

Compilez vos fichiers MP3, pistes audio et vidéo en quelques minutes seulement. Créez des CD à partir de fichiers MP3. Sauvegardez vos fichiers importants pendant des décennies. Les CD sont les supports de stockage de données les plus fiables et compatibles pour l'archivage et la sauvegarde. C'est sûr, simple et rapide.



Vidéo d'installation interactive

Installation simplifiée ! Un CD d'installation interactif pas à pas exclusif vous montre le chemin.
Réglage automatique de votre système pour des performances optimales.



Contenu de la boîte

- Graveur combiné CD-RW / DVD-ROM RWDV3210
- "Guide d'installation rapide" du graveur CD-RW + CD contenant un "Outil d'installation", logiciel pour graver les CD et logiciel pour lire les DVD
- Un disque CD-R vierge
- Un câble audio
- 4 vis pour le montage

<http://www.philips.com/PCstuff>

Marques enregistrées

Copyright ©2002 Philips Electronics NV

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

R.C.S Nanterre B 402 805 527 (Imprimé en France - Septembre 2002)

Faisons toujours mieux.



PHILIPS