



Philips
Unità interna

DVD

18x Masterizzatore

SPD241 | BD



DVD, RAM e CD in un solo prodotto

Il nome sinonimo di fiducia e compatibilità

L'unità DVD RW interna di Philips è in grado di leggere e scrivere tutti i formati di DVD, doppio strato e CD. L'unità è facile da installare anche per gli utenti più inesperti ed è altamente affidabile proprio perché ideata dai co-inventori dei supporti ottici Blu-ray, DVD e CD.

Prova le tecnologie più innovative

- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato
- Masterizzatore a doppio strato per supporti +R e -R, DL

Prestazioni eccezionali

- Scrittura 8x su DVD+R DL
- Velocità di scrittura 18x
- DVD RAM per aumentare la capacità di memorizzazione

Estrema affidabilità e robustezza

- Garantisce la scrittura di alta qualità su DVD anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link
- Per riprodurre in sicurezza i DVD su tutte le unità e lettori

Convenienza

- Formato doppio

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Velocità di scrittura

- **DVD+R:** 18x (21600 KB/sec) massima con CAV
- **DVD-R:** 18x (21600 KB/sec) massima con CAV
- **DVD+R DL:** 8x (5400 KB/sec) Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8x (5400 KB/sec) massima con CLV
- **CD-R:** 48x (7200 KB/sec) CAV
- **RAM DVD:** 12x (6750 KB/sec) massima con PCAV

Velocità riscrittura

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sec) CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sec) CAV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec) CLV

Velocità lettura

- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sec) CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **Dimensioni buffer:** 2MB
- **Tempo di accesso:** 160 ms

Connettività

- **Interfaccia:** Interfaccia IDE (ATAPI)
- **Altri collegamenti:** Connettore interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave

Convenienza

- **Facilità di installazione:** Plug & Play
- **Facilità d'uso:** Manuale di istruzioni dettagliato

Accessori

- **Accessori inclusi:** 4 viti di montaggio, CD-ROM con software + manuale, Manuale dell'utente, Guida installazione rapida

Requisiti di sistema

- **Spazio su disco rigido:** 650 MB
- **SO PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processore:** Pentium 4 1,3 GHz o CPU superiore
- **Memoria RAM:** 128 MB

Dimensioni

- **Peso prodotto:** <0,9 Kg
- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 146 x 170 x 42 mm

Alimentazione

- **Tipo di adattatore:** 5 V/12 V CC
- **Consumo:** 25 W

Specifiche tecniche

- **Umidità:** 15 - 80 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura operativa:** 5 - 50 °C
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC
- **Intervallo temperatura immagazz.:** -40 - 65 °C

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 908210008313
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Peso lordo:** 0,9 Kg
- **Altezza:** 107 mm
- **Lunghezza:** 260 mm
- **Larghezza:** 210 mm

Cartone interno

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Peso lordo:** 1/2 Kg
- **Altezza:** 107 mm
- **Lunghezza:** 210 mm
- **Quantità:** 1
- **Larghezza:** 260 mm

Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97082 2
- **Quantità:** 2
- **Peso lordo:** 2 Kg
- **Altezza:** 230 mm
- **Lunghezza:** 270 mm
- **Larghezza:** 230 mm

Scatola esterna 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 30705 9
- **Quantità:** 128

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

Caratteristiche principali del

Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

Velocità di scrittura 18x

L'unità ha raggiunto una velocità di scrittura pari a 18x grazie alle più recenti tecnologie di cui è dotato. Si tratta dell'unità più veloce che esista caratterizzata da rapidità e stabilità.

Capacità di memorizzazione di 8.5 GB

Disco a doppio strato e un solo lato con oltre 8,5 GB di capacità

Masterizzatore a doppio formato +/- DL

Nuova unità per la scrittura su supporti a doppio strato da 8,5 GB, sia +R che -R

DVD RAM

L'unità supporta il formato DVD RAM e racchiude tante unità in una sola supportando CD, DVD Rom, DVD RAM.

