

Philips
Lecteur interne

DVD

20x Graveur

SPD2413BD



DVD, mémoire vive et CD tout-en-un

Le nom de confiance et de compatibilité

Le graveur de DVD interne Philips permet de lire et de graver des DVD, CD et disques double couche. Il est facile à installer pour les utilisateurs non avertis et, ayant été conçu par le co-inventeur des disques Blu-ray et des supports DVD et CD optiques, il présente une fiabilité à toute épreuve.

Technologie de pointe

- Graveur pour disques +/-R double couche
- DVD-RAM pour une capacité de stockage accrue

Des performances supérieures

- Écriture 8x sur DVD+R DL
- Vitesse d'écriture exceptionnelle 20x
- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse DVD élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

Confort

- Manuel pratique en 10 langues
- Compatibilité multiformat

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Vitesse d'écriture

- DVD+R: 20x (24 000 Ko/s) maximum
- DVD-R: 20x (24 000 Ko/s) maximum
- DVD+R DL: 8x (10 800 Ko/s)
- DVD-R DL: 8x (10 800 Ko/s)
- CD-R: 48x (7 200 Ko/s)
- DVD-RAM: 12x (6 750 Ko/s) maximum

Vitesse de réécriture

- DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s)
- CD-RW: 24x (3 600 Ko/s) maximum sur disque UltraSpeed
- DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s)

Vitesse de lecture

- DVD-ROM: 16x (21 600 Ko/s) maximum
- CD-R: 48x (7 200 Ko/s)
- Taille mémoire tampon: 2 Mo
- Temps d'accès: 160 ms
- : 12x (6 750 Ko/s) maximum

Connexions

- Interface: Interface IDE (ATAPI)
- Autres connexions: Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave

Fonctionnalités

- Utilisation aisée: Manuel d'utilisation pratique

Accessoires

- Accessoires fournis: 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Manuel d'utilisation, Guide d'installation rapide

Configuration requise

- Capacité disque dur: 650 Mo
- Système d'exploitation PC: Windows® XP, 2000 SP4
- Processeur: Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
- Mémoire vive: 128 Mo

Dimensions

- Poids de l'appareil: <0,9 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 146 x 170 x 42 mm

Alimentation

- Type d'adaptateur: 5 V CC/12 V
- Consommation: 25 W

Spécifications techniques

- Humidité: 15 à 80 % HR (sans condensation)
- Température de fonctionnement: 5 - 50 °C
- Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950
- Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, Section 15
- Température de stockage: -40 - 65 °C

Informations de l'emballage

- I2NC: 867000030351
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33781 0
- Poids brut: 0,9 kg
- Hauteur: 107 mm
- Longueur: 260 mm
- Largeur: 210 mm

Carton interne

- Poids brut: 1,2 kg
- Hauteur: 107 mm
- Longueur: 210 mm
- Quantité: 1
- Largeur: 260 mm
- I2NC: 867000030351
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33781 0

Carton externe

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33781 0
- Quantité: 10
- Poids brut: 2 kg
- Hauteur: 230 mm
- Longueur: 270 mm
- Largeur: 230 mm
- I2NC: 867000030351

Emballage 2

- Quantité: 320
- I2NC: 8670 000 30351
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33781 0

Logiciels

- Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

Points forts du produit

Manuel multilingue

Le manuel multilingue vous guide dans votre langue tout au long de la procédure d'installation.

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs DVD+RW haute vitesse.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

