

Philips
Unità interna

DVD

20x Masterizzatore

SPD2413BD



DVD, RAM e CD in un solo prodotto

Il nome sinonimo di fiducia e compatibilità

L'unità DVD RW interna di Philips è in grado di leggere e scrivere tutti i formati di DVD, doppio strato e CD. L'unità è facile da installare anche per gli utenti più inesperti ed è altamente affidabile proprio perché ideata dai co-inventori dei supporti ottici Blu-ray, DVD e CD.

Prova le tecnologie più innovative

- Masterizzatore a doppio strato per supporti +R e -R, DL
- DVD RAM per aumentare la capacità di memorizzazione

Prestazioni eccezionali

- Scrittura 8x su DVD+R DL
- Sorprendente velocità di scrittura 20x
- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato

Estrema affidabilità e robustezza

- Garantisce la scrittura di alta qualità su DVD anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link

Convenienza

- Manuale dettagliato in 10 lingue
- Formato doppio

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Velocità di scrittura

- **DVD+R:** 20x (24000 KB/sec) massima con CAV
- **DVD-R:** 20x (24000 KB/sec) massima con CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10800 KB/sec) con Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8x (10800 KB/sec) Z-CLV
- **CD-R:** 48x (7200 KB/sec) con CAV
- **RAM DVD:** 12x (6750 KB/sec) massima con PCAV

Velocità riscrittura

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sec) CLV
- **CD-RW:** 24x (3600 KB/sec) massima con Z-CLV su disco UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec) CLV

Velocità lettura

- **DVD ROM:** 16x (21600 KB/sec) massima con CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **Dimensioni buffer:** 2MB
- **Tempo di accesso:** 160 ms
- **Ram:** 12x (6750 KB/sec) massima con PCAV

Connettività

- **Interfaccia:** Interfaccia IDE (ATAPI)
- **Altri collegamenti:** Connettore interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave

Convenienza

- **Facilità d'uso:** Manuale di istruzioni dettagliato

Accessori

- **Accessori inclusi:** 4 viti di montaggio, CD-ROM con software + manuale, Manuale dell'utente, Guida installazione rapida

Requisiti di sistema

- **Spazio su disco rigido:** 650 MB
- **SO PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processore:** Pentium 4 1,3 GHz o CPU superiore
- **Memoria RAM:** 128 MB

Dimensioni

- **Peso prodotto:** <0,9 Kg
- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 146 x 170 x 42 mm

Alimentazione

- **Tipo di adattatore:** 5 V/12 V CC
- **Consumo:** 25 W

Specifiche tecniche

- **Umidità:** 15 - 80 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura operativa:** 5 - 50 °C
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC
- **Intervallo temperatura immagazz.:** -40 - 65 °C

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 867000030351
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 33781 0
- **Peso lordo:** 0,9 Kg
- **Altezza:** 107 mm
- **Lunghezza:** 260 mm
- **Larghezza:** 210 mm

Cartone interno

- **Peso lordo:** 1/2 Kg
- **Altezza:** 107 mm
- **Lunghezza:** 210 mm
- **Quantità:** 1
- **Larghezza:** 260 mm
- **I2NC:** 867000030351
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 33781 0

Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 33781 0
- **Quantità:** 10
- **Peso lordo:** 2 Kg
- **Altezza:** 230 mm
- **Lunghezza:** 270 mm
- **Larghezza:** 230 mm
- **I2NC:** 867000030351

Scatola esterna 2

- **Quantità:** 320
- **I2NC:** 8670 000 30351
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 33781 0

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

Caratteristiche principali del

Manuale multilingue

Con il manuale multilingue puoi effettuare l'installazione seguendo le istruzioni nella tua lingua.

Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

