

Philips
Interne drive

DVD
20x ReWriter

SPD2413BD



DVD, RAM en CD in één

De betrouwbare en compatibele naam

Het Philips interne DVD-RW-station leest en beschrijft alle DVD- en CD-formaten en discs met een dubbele laag. Zelfs voor onervaren gebruikers is de installatie zeer eenvoudig. Afkomstig van de mede-uitvinder van Blu-ray, DVD en CD optische media, is het station zeer betrouwbaar.

Wees getuige van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- Met DVD-RAM vergroot u uw opslagcapaciteit

Superieure prestaties

- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL
- Ongelooflijke schrijfsnelheid van 20x
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

Gebruiksgemak

- Stap voor stap handleiding in 10 talen
- Twee formaten

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **DVD+R:** 20x (24.000 kB/sec.) max. by CAV
- **DVD-R:** 20x (24.000 kB/sec.) max. by CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-RAM:** 12x (6750 kB/sec.) max. bij PCAV

Herschrijfsnelheid

- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sec.) max. bij Z-CTV bij een UltraSpeed-disc
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec.) bij CLV

Leessnelheid

- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec.) max. bij CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **Toegangstijd:** 160 ms
- **RAM:** 12x (6750 kB/sec.) max. bij PCAV

Connectivity

- **Interface:** IDE-interface (ATAPI)
- **Andere aansluitingen:** Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling

Convenience

- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** 4 montageschroeven, CD-ROM met software en handleiding, Gebruikershandleiding, Snelle installatiehandleiding

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4-processor, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Gewicht van het product:** <0,9 kg
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 146 x 170 x 42 mm

Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 25 W

Technische specificaties

- **Humidity:** 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS55024, FCC deel 15
- **Bereik opslagtemperatuur:** - 40 - 65 °C

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 867000030351
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 33781 0
- **Bruto gewicht:** 0,9 kg
- **Hoogte:** 107 mm
- **Lengte:** 260 mm
- **Breedte:** 210 mm

Binnendoos

- **Bruto gewicht:** 1,2 kg
- **Hoogte:** 107 mm
- **Lengte:** 210 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Breedte:** 260 mm
- **I2NC:** 867000030351
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 33781 0

Omdoos

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 33781 0
- **Hoeveelheid:** 10
- **Bruto gewicht:** 2 kg
- **Hoogte:** 230 mm
- **Lengte:** 270 mm
- **Breedte:** 230 mm
- **I2NC:** 867000030351

Buitenkant doos 2

- **Hoeveelheid:** 320
- **I2NC:** 8670 000 30351
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 33781 0

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Productkenmerken

Meertalige handleiding

Aan de hand van de meertalige handleiding wordt u in uw eigen taal door de installatieprocedure geleid.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

