

Philips
Internes Laufwerk

DVD
20x ReWriter

SPD25 | 4BD



SATA-Mehrfachlaufwerk

Der Name Ihres Vertrauens für zuverlässige Speicherung.

Mit dem internen DVD-RW-Laufwerk von Philips können Sie alle DVD-, Dual Layer- und CD-Formate lesen und beschreiben. Es ist selbst von unerfahrenen Benutzern ganz leicht zu installieren, ist extrem zuverlässig und wurde von einem der Erfinder optischer Medien (Blu-ray, DVD und CD) entwickelt.

Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- DVD-RAM für noch mehr Speicherkapazitäten

Überragende Leistung

- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- Erstaunliche 20fache Schreibgeschwindigkeit

Komfort

- Plug & Play für einfache Installation
- Dual Format

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

PHILIPS
sense and simplicity

Internes Laufwerk
DVD 20x ReWriter

Technische Daten

Schreibgeschwindigkeit

- DVD+R: 20x (27000 kB/s)
- DVD-R: 20x (27000 kB/s)
- DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)
- DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)

Überschreibgeschwindigkeit

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4800 kB/s)

Lesegeschwindigkeit

- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)
- RAM: 12x (16200 kB/s)
- Zugriffszeit: 140
- Puffergröße: 2 MB

Anschlussmöglichkeiten

- Schnittstelle: SATA
- Weitere Anschlüsse: 12-V-Gleichspannungseingang, Analoger L/R Audio-Ausgang, DC-Netzanschluss, Digitaler Audio-Ausgang, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Komfort

- Einfache Installation: Plug & Play

Systemanforderungen

- Festplattenspeicher: 650 MB

- PC-Betriebssystem: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Prozessor: Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser
- RAM-Speicher: 128 MB

Technische Daten

- Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relF (keine Kondensation)
- Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -40 bis 80 °C
- Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15

Außenkarton

- EAN: 87 12581 37715 1
- Bruttogewicht: 9,72 kg
- Außenkarton (L x B x H): 48 x 47 x 22 cm
- Nettogewicht: 8,82 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 10
- Eigengewicht: 0,9 kg

Verpackungsabmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- EAN: 87 12581 37713 7
- Bruttogewicht: 1,097 kg
- Nettogewicht: 0,882 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,215 kg

SPD2514BD/10

Wichtige Produktinfos

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

8,5 GB Speicherkapazität

Einseitige, zweilagige Disc mit 8,5 GB Speicherkapazität

DVD-RAM

Mit der Unterstützung des DVD-RAM-Formats wird dieses Laufwerk zum Alleskönner: CD, DVD-ROM, DVD-RAM.

20fache Schreibgeschwindigkeit

Dank neuester Technologien bietet dieses Laufwerk eine bis zu 20fache Schreibgeschwindigkeit. Somit ist es das weltweit schnellste und stabilste Laufwerk.



Ausstellungsdatum
2007-12-06

Version: 1.0

12 NC: 8670 000 35213
EAN: 87 12581 37713 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com