

Philips
Lecteur interne

DVD
20x Graveur

SPD25 I 4BD



Lecteur SATA multiple

Le nom de confiance pour un stockage fiable

Le graveur de DVD interne Philips permet de lire et de graver des DVD, CD et disques double couche. Il est facile à installer pour les utilisateurs non avertis et, ayant été conçu par le co-inventeur des disques Blu-ray et des supports DVD et CD optiques, il présente une fiabilité à toute épreuve.

Technologie de pointe

- Graveur pour disques +/-R double couche
- DVD-RAM pour une capacité de stockage accrue

Des performances supérieures

- Écriture 8x sur DVD+R DL
- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Vitesse d'écriture exceptionnelle 20x

Confort

- Plug-and-play, pour une installation simple
- Compatibilité multiformat

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Lecteur interne
DVD 20x Graveur

Caractéristiques

Vitesse d'écriture

- DVD+R: 20X (27 000 Ko/s)
- DVD-R: 20X (27 000 Ko/s)
- DVD+R DL: 16X (21 600 Ko/s)
- DVD-R DL: 12X (16 200 Ko/s)
- CD-R: 48X (7 200 Ko/s)
- DVD-RAM: 12X (16 200 Ko/s)

Vitesse de réécriture

- DVD+RW: 8X (10 800 Ko/s)
- DVD-RW: 6X (8 100 Ko/s)
- CD-RW: 32X (4 800 Ko/s)

Vitesse de lecture

- DVD-ROM: 16X (21 600 Ko/s)
- CD-R: 48X (7 200 Ko/s)
- RAM: 12X (16 200 Ko/s)
- Temps d'accès: 140
- Taille mémoire tampon: 2 Mo

Connectivité

- Interface: SATA
- Autres connexions: Entrée CC 12 V, Sortie audio analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique, Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave

Confort

- Installation aisée: Plug-and-play

Configuration requise

- Capacité disque dur: 650 Mo

- système d'exploitation PC: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, Me, NT, 98 SE
- Processeur: Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
- mémoire vive ; RAM: 128 Mo

Spécifications techniques

- Humidité: 20 à 80 % HR (sans condensation)
- Température de fonctionnement: 5 - 50 °C
- Température de stockage: -40 - 80 °C
- Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950
- Normes CEM: EN55022, EMS5024, FCC, Section 15

Carton externe

- EAN: 87 12581 37715 1
- Poids brut: 9,72 kg
- Carton externe (l x l x H): 48 x 47 x 22 cm
- Poids net: 8,82 kg
- Nombre d'emballages: 10
- Tare: 0,9 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- EAN: 87 12581 37713 7
- Poids brut: 1,097 kg
- Poids net: 0,882 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Tare: 0,215 kg

SPD2514BD/10

Points forts du produit

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

Graveur multiformat pour disques +/- DL

Nouveau graveur permettant l'écriture sur disques double couche +R et -R de 8,5 Go

Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

Capacité de stockage de 8,5 Go

Disque simple face, double couche d'une capacité de stockage de 8,5 Go

DVD-RAM

Format DVD-RAM pris en charge, ce qui fait de ce lecteur un multilecteur pour les CD, DVD-ROM et DVD-RAM.

Vitesse d'écriture 20x

Doté d'une technologie de pointe, ce graveur atteint une vitesse maximale d'écriture de 20x, ce qui en fait le graveur le plus rapide au monde, tout en garantissant la stabilité.



Date de publication
2008-05-22

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35213
EAN: 87 12581 37713 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com