

Philips
Unidad interna

DVD

18x Regradora

SPD6002BD



Graba y crea etiquetas en tus DVD con una sola unidad

Fiabilidad y compatibilidad

Tu disco, tu proyecto. ¿Por qué escribir a mano cuando puedes crear tu propia etiqueta profesional que refleje tus recuerdos?

Experimenta lo último en tecnología

- Unidad con la función LightScribe
- Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R
- DVD RAM amplía la capacidad de almacenamiento

Rendimiento superior

- Grabación a 8x en DVD+R de doble capa
- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa
- Velocidad de grabación de 18X

Fiabilidad y robustez increíbles

- Dynamic Calibration garantiza calidad grabación a alta velocidad de DVD
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

Comodidad

- Grabadora de CD y DVD, e impresora todo en uno
- Plug & Play para facilitar la instalación
- Simplemente introduce el disco y etiquétalo en 3 pasos

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Velocidad de grabación

- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD+R:** 18X (24300 KB/seg.) por CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
- **DVD-R:** 18X (24300 KB/seg.) por CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16200 KB/seg.) por PCAV

Velocidad de regrabación

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/seg.) por CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidad de lectura

- **Tiempo de acceso:** 160 ms
- **Tamaño de buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **RAM:** 5X (6750 KB/seg.) por PCAV

Conexión

- **Interfaz:** Interfaz IDE (ATAPI)
- **Otras conexiones:** Entrada de CC de 12 V, Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo, Salida izq./der. de audio analógico, Conector de alimentación CC, Salida de audio digital

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Plug & Play
- **Manejo simplificado:** Manual de uso, paso a paso

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** 4 tornillos de montaje, CD-ROM con software + manual, Discos LightScribe, Guía de instalación rápida, Manual de usuario

Requisitos del sistema

- **Espacio en el disco duro:** 650 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Procesador:** Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o superior
- **Memoria RAM:** 128 MB

Dimensiones

- **Peso del producto:** <0,9 kg
- **Dimensiones del producto (LxFxA):** 146 x 170 x 42 mm

Potencia

- **Tipo de adaptador:** CC 5 V/12 V
- **Consumo de energía:** 25 W

Especificaciones técnicas

- **Humedad:** 15 - 80 % HR (sin condensación)
- **Rango temperaturas funcionamiento:** 5 - 50 °C
- **Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Estándares de CEM:** EN55022, EMS5024, FCC Parte 15
- **Rango temperaturas almacenamiento:** -40 - 65 °C

Caja interior

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Peso bruto:** 1,2 kg
- **Altura:** 260 mm
- **Longitud:** 210 mm
- **Cantidad:** 1
- **Anchura:** 107 mm

Caja exterior

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31712 6
- **Peso bruto:** 2 kg
- **Altura:** 230 mm
- **Longitud:** 270 mm
- **Cantidad:** 2
- **Anchura:** 230 mm

Caja exterior 2

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31715 7
- **Cantidad:** 128

Datos del embalaje

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Peso bruto:** 1,2 kg
- **Altura:** 260 mm
- **Longitud:** 210 mm
- **Anchura:** 107 mm

Software

- **Ahead Nero versión 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Características destacadas

LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales tipo serigrafía. Puedes mezclar texto y realizar gráficos personalizados mediante el software proporcionado e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Esta innovadora técnica permite que encuentres tus archivos de películas, música, fotos y datos mucho más fácil que antes.

Dynamic Calibration

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

Grabadora formato doble capa +/-

Nueva unidad que permite la grabación en soportes de doble capa de 8,5 GB +R y -R

Grabadora e impresora todo en uno

La tecnología LightScribe añade la función de impresión de etiquetas a la grabadora de CD y DVD.

Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes que funcionan sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Disco de una cara y doble capa con capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

DVD RAM

El formato DVD RAM compatible convierte a esta unidad en una multiunidad que soporta CD, DVD Rom y DVD RAM.

