

Philips
Unità interna

DVD

18x Masterizzatore

SPD6002BD



Una sola unità per scrivere i DVD e per creare etichette

Affidabilità e compatibilità

Il tuo disco, il tuo progetto. Perché scrivere a mano quando puoi creare un'etichetta personalizzata professionale che riflette i tuoi ricordi?

Prova le tecnologie più innovative

- Unità con funzione LightScribe
- Masterizzatore a doppio strato per supporti +R e -R, DL
- DVD RAM per aumentare la capacità di memorizzazione

Prestazioni eccezionali

- Scrittura 8x su DVD+R DL
- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato
- Velocità di scrittura 18x

Estrema affidabilità e robustezza

- Garantisce la scrittura di alta qualità su DVD anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link

Convenienza

- Masterizzatore CD/DVD e stampante associati
- Per una maggiore facilità di installazione
- Capovolgere il disco e l'etichetta verrà apposta in tre semplici passaggi

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Velocità di scrittura

- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **DVD+R:** 18X (24300KB/sec) CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
- **DVD-R:** 18X (24300KB/sec) CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
- **RAM DVD:** 12X (16200KB/sec) PCAV

Velocità riscrittura

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sec) CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sec) CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec) CLV

Velocità lettura

- **Tempo di accesso:** 160 ms
- **Dimensioni buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sec) CAV
- **Ram:** 5X (6750 KB/sec) P-CAV

Connettività

- **Interfaccia:** Interfaccia IDE (ATAPI)
- **Altri collegamenti:** Ingresso CC 12 V, Connettore interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave, Uscita audio analogica sinistra/destra, Connettore alimentazione CC, Uscita audio digitale

Convenienza

- **Facilità di installazione:** Plug & Play
- **Facilità d'uso:** Manuale di istruzioni dettagliato

Accessori

- **Accessori inclusi:** 4 viti di montaggio, CD-ROM con software + manuale, Dischi LightScribe, Guida installazione rapida, Manuale dell'utente

Requisiti di sistema

- **Spazio su disco rigido:** 650 MB
- **SO PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processore:** Pentium 4 1,3 GHz o CPU superiore
- **Memoria RAM:** 128 MB

Dimensioni

- **Peso prodotto:** <0,9 Kg
- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 146 x 170 x 42 mm

Alimentazione

- **Tipo di adattatore:** 5 V/12 V CC
- **Consumo:** 25 W

Specifiche tecniche

- **Umidità:** 15 - 80 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura operativa:** 5 - 50 °C
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC
- **Intervallo temperatura immagazz.:** -40 - 65 °C

Cartone interno

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Peso lordo:** 1/2 Kg
- **Altezza:** 260 mm
- **Lunghezza:** 210 mm
- **Quantità:** 1
- **Larghezza:** 107 mm

Scatola esterna

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31712 6
- **Peso lordo:** 2 Kg
- **Altezza:** 230 mm
- **Lunghezza:** 270 mm
- **Quantità:** 2
- **Larghezza:** 230 mm

Scatola esterna 2

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31715 7
- **Quantità:** 128

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Peso lordo:** 1/2 Kg
- **Altezza:** 260 mm
- **Lunghezza:** 210 mm
- **Larghezza:** 107 mm

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

Caratteristiche principali del

LightScribe

La tecnologia LightScribe Direct Disc Labeling rende sorpassati gli evidenziatori e le etichette adesive! È sufficiente capovolgere il CD o il DVD R/RW rivestito appositamente, reinserirlo nell'unità e 'masterizzare' eccezionali etichette dall'aspetto e qualità equivalente alle etichette serigrafiche professionali. Puoi associare in vario modo testo e grafica personalizzata mediante il software fornito e persino aggiungere l'etichetta in un secondo momento. I tuoi file video, audio, fotografici e di dati saranno reperibili più semplicemente.

Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

Masterizzatore a doppio formato +/- DL

Nuova unità per la scrittura su supporti a doppio strato da 8,5 GB, sia +R che -R

Masterizzatore e stampante

La tecnologia LightScribe aggiunge alla funzione di masterizzazione di CD e DVD anche la funzione di stampa delle etichette.

Plug & Play

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.

Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

Capacità di memorizzazione di 8.5 GB

Disco a doppio strato e un solo lato con oltre 8,5 GB di capacità

DVD RAM

L'unità supporta il formato DVD RAM e racchiude tante unità in una sola supportando CD, DVD Rom, DVD RAM.

