

Philips  
Interne drive

DVD

18x ReWriter

SPD6002BD



## Schrijf en label uw DVD's met één apparaat

### Betrouwbaarheid en compatibiliteit

Uw disc, uw project. Waarom zou u schrijven als u uw eigen, professionele label kunt maken waarmee uw herinneringen worden weerspiegeld.

#### Wees getuige van de nieuwste technologie

- Station met LightScribe-functie
- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- Met DVD-RAM vergroot u uw opslagcapaciteit

#### Superieure prestaties

- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc
- 18x schrijfsnelheid

#### Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

#### Gebruiksgemak

- CD- en DVD-brander en printer ineen
- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
- Keer de disc om en label deze in drie stappen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Schrijfsnelheid

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD+R:** 18x (24.300 kB/sec) by CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-R:** 18x (24.300 kB/sec) by CAV
- **DVD-R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16.200 kB/sec) by PCAV

### Herschrijfsnelheid

- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec.) bij CLV

### Leessnelheid

- **Toegangstijd:** 160 ms
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **RAM:** 5x (6750 kB/sec) bij PCAV

### Connectivity

- **Interface:** IDE-interface (ATAPI)
- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling, Analoge audio links/rechts uit, Aansluiting voor gelijkstroom, Digitale audio uit

### Convenience

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play
- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** 4 montageschroeven, CD-ROM met software en handleiding, LightScribe-discs, Snelle installatiehandleiding, Gebruikershandleiding

### Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4-processor, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

### Afmetingen

- **Gewicht van het product:** <0,9 kg
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 146 x 170 x 42 mm

### Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 25 W

### Technische specificaties

- **Humidity:** 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS55024, FCC deel 15
- **Bereik opslagtemperatuur:** - 40 - 65 °C

### Binnendoos

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Bruto gewicht:** 1,2 kg
- **Hoogte:** 260 mm
- **Lengte:** 210 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Breedte:** 107 mm

### Omdoos

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31712 6
- **Bruto gewicht:** 2 kg
- **Hoogte:** 230 mm
- **Lengte:** 270 mm
- **Hoeveelheid:** 2
- **Breedte:** 230 mm

### Buitenkant doos 2

- **I2NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31715 7
- **Hoeveelheid:** 128

### Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Bruto gewicht:** 1,2 kg
- **Hoogte:** 260 mm
- **Lengte:** 210 mm
- **Breedte:** 107 mm

### Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

## Productkenmerken

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markerstiften en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

### Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

### Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)

### Brander en printer in één

De LightScribe-technologie voegt de functie waarmee u labels kunt afdrukken toe aan uw CD- en DVD-brander.

### Plug & Play

Met Plug & Play voegt u nieuwe onderdelen toe zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!

### Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

### Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit van 8,5 GB

### DVD-RAM

DVD-RAM-formaat wordt ondersteund, zodat dit station verandert in een multifunctioneel station dat CD's, DVD-ROM's en DVD-RAM's ondersteunt.

