

Philips
Internes Laufwerk

DVD

20x ReWriter

SPD6004BD



Beschreiben und Etikettieren Sie Ihre DVDs

Zuverlässigkeit und Kompatibilität

Das interne DVD-RW-Laufwerk von Philips eignet sich nicht nur zum Lesen und Schreiben der DVD-, Dual Layer- und CD-Formate, sondern kann auch zum Etikettieren der Discs verwendet werden. Es ist schnell, einfach zu installieren, extrem zuverlässig und wurde von einem der Erfinder optischer Medien entwickelt.

Erleben Sie neueste Technologie

- Laufwerk mit LightScribe-Funktion
- DVD-RAM für noch mehr Speicherkapazitäten

Überragende Leistung

- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL
- Erstaunliche 20fache Schreibgeschwindigkeit

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

Komfort

- CD- und DVD-Brenner & Drucker in einem
- Plug & Play für einfache Installation

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Schreibgeschwindigkeit

- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD+R:** 20-fach (27000 kB/s) von CAV
- **DVD+R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-R:** 20-fach (27000 kB/s) von CAV
- **DVD-R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12-fach (16200 kB/s) von P-CAV

Überschreibgeschwindigkeit

- **CD-RW:** 24-fach (3600 kB/s) von CAV
- **DVD+RW:** 8-fach (10800 kB/s) von CLV
- **DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von CLV

Lesegeschwindigkeit

- **Zugriffszeit:** 160 ms
- **Puffergröße:** 2 MB
- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD-ROM:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV
- **RAM:** 5-fach (6750 kB/s) von P-CAV

Anschlussmöglichkeiten

- **Schnittstelle:** IDE
- **Weitere Anschlüsse:** IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Komfort

- **Bedienungsfreundlichkeit:** Schrittweise Bedienungsanleitung

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Montageschrauben, CD-ROM mit Software und Handbuch, Schnell-Installations-Anleitung, Betriebsanleitung

Systemanforderungen

- **Festplattenspeicher:** 650 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Prozessor:** Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser
- **RAM-Speicher:** 128 MB

Technische Daten

- **Luftfeuchtigkeit:** 15 bis 80 % RH (keine Kondensation)
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C
- **Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, ULI1950

- **EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15
- **Temperaturbereich (außer Betrieb):** -40 bis 65 °C

Netzanschluss

- **Adapter-Typ:** DC 5 V/12 V
- **Stromverbrauch:** 25 W

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

Abmessungen

- **Gerätengewicht:** <0,9 kg
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 146 x 170 x 42 mm

Verpackungsdaten

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruttogewicht:** 0,9 kg
- **Höhe:** 324 mm
- **Länge:** 165 mm
- **Breite:** 146 mm

Innenkarton

- **Bruttogewicht:** 1,2 kg
- **Höhe:** 260 mm
- **Länge:** 210 mm
- **Menge:** 1
- **Breite:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Außenkarton

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruttogewicht:** 9,1 kg
- **Höhe:** 244 mm
- **Länge:** 363 mm
- **Menge:** 10
- **Breite:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

Außenkarton 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Menge:** 320

Wichtige Produktinfos

LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungsstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

8,5 GB Speicherkapazität

Einseitige, zweilagige Disc mit 8,5 GB Speicherkapazität

Brenner & Drucker in einem

Die LightScribe-Technologie erweitert Ihren CD- und DVD-Brenner um eine Beschriftungsfunktion.

Plug&Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

DVD-RAM

Mit der Unterstützung des DVD-RAM-Formats wird dieses Laufwerk zum Alleskönner: CD, DVD-ROM, DVD-RAM.



Ausstellungsdatum
2007-05-08

Version: 2.0

I2NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com