

Philips
Unidad interna

DVD

20x Regradora

SPD6004BD



Graba y crea etiquetas en tus DVD

Fiabilidad compatibilidad

La unidad DVD RW interna de Philips no solo lee y graba formatos DVD, de doble capa y CD, sino que también crea excelentes etiquetas directamente en el disco. Es rápida, fácil de instalar, altamente fiable y diseñada por el coinventor del soporte óptico.

Experimenta lo último en tecnología

- Unidad con la función LightScribe
- DVD RAM amplía la capacidad de almacenamiento

Rendimiento superior

- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa
- Grabación a 8x en DVD+R de doble capa
- Increíble velocidad de grabación de 20x

Fiabilidad y robustez increíbles

- Dynamic Calibration garantiza calidad grabación a alta velocidad de DVD
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

Comodidad

- Grabadora de CD y DVD, e impresora todo en uno
- Plug & Play para facilitar la instalación
- Simplemente introduce el disco y etiquétalo en 3 pasos

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Velocidad de grabación

- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD+R:** 20X (27000 KB/seg.) por CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
- **DVD-R:** 20X (27000 KB/seg.) por CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10800 KB/seg.) por Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16200 KB/seg.) por PCAV

Velocidad de regrabación

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/seg.) por CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidad de lectura

- **Tiempo de acceso:** 160 ms
- **Tamaño de buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **RAM:** 5X (6750 KB/seg.) por PCAV

Conexión

- **Interfaz:** IDE
- **Otras conexiones:** Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo

Comodidad

- **Manejo simplificado:** Manual de uso, paso a paso

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** 4 tornillos de montaje, CD-ROM con software + manual, Guía de instalación rápida, Manual de usuario

Requisitos del sistema

- **Espacio en el disco duro:** 650 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Procesador:** Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o superior
- **Memoria RAM:** 128 MB

Especificaciones técnicas

- **Humedad:** 15 - 80 % HR (sin condensación)
- **Rango temperaturas funcionamiento:** 5 - 50 °C
- **Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Estándares de CEM:** EN55022, EMS55024, FCC Parte 15
- **Rango temperaturas almacenamiento:** -40 - 65 °C

Potencia

- **Tipo de adaptador:** CC 5 V/12 V
- **Consumo de energía:** 25 W

Software

- **Ahead Nero versión 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Dimensiones

- **Peso del producto:** <0,9 kg
- **Dimensiones del producto (LxFxA):** 146 x 170 x 42 mm

Datos del embalaje

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Peso bruto:** 0,9 kg
- **Altura:** 324 mm
- **Longitud:** 165 mm
- **Anchura:** 146 mm

Caja interior

- **Peso bruto:** 1,2 kg
- **Altura:** 260 mm
- **Longitud:** 210 mm
- **Cantidad:** 1
- **Anchura:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Caja exterior

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Peso bruto:** 9,1 kg
- **Altura:** 244 mm
- **Longitud:** 363 mm
- **Cantidad:** 10
- **Anchura:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

Caja exterior 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Cantidad:** 320

Características destacadas

LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales tipo serigrafía. Puedes mezclar texto y realizar gráficos personalizados mediante el software proporcionado e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Esta innovadora técnica permite que encuentres tus archivos de películas, música, fotos y datos mucho más fácil que antes.

Dynamic Calibration

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Disco de una cara y doble capa con capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Grabadora e impresora todo en uno

La tecnología LightScribe añade la función de impresión de etiquetas a la grabadora de CD y DVD.

Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes que funcionan sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

DVD RAM

El formato DVD RAM compatible convierte a esta unidad en una multiunidad que soporta CD, DVD Rom y DVD RAM.



Fecha de impresión
2007-03-30

Versión: 2.0

I2 NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com