

Philips
Lecteur interne

DVD

20x Graveur

SPD6004BD



Gravez vos DVD ainsi que leur étiquette

Fiabilité compatibilité

Le graveur de DVD interne Philips permet non seulement de lire et de graver des DVD, CD et disques double couche, mais également de réaliser des étiquettes directement sur le disque. Il est rapide, facile à installer, très fiable et conçu par le co-inventeur des supports optiques.

Technologie de pointe

- Lecteur avec fonction LightScribe
- DVD-RAM pour une capacité de stockage accrue

Des performances supérieures

- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Écriture 8x sur DVD+R DL
- Vitesse d'écriture exceptionnelle 20x

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse DVD élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

Confort

- Graveur de CD et DVD et imprimante tout-en-un
- Plug-and-play, pour une installation simple

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Vitesse d'écriture

- **CD-R:** 48x (7 200 Ko/s)
- **DVD+R:** 20X (27 000 Ko/s)
- **DVD+R DL:** 8x (10 800 Ko/s)
- **DVD-R:** 20X (27 000 Ko/s)
- **DVD-R DL:** 8x (10 800 Ko/s)
- **DVD-RAM:** 12x (16 200 Ko/s)

Vitesse de réécriture

- **CD-RW:** 24x (3 600 Ko/s)
- **DVD+RW:** 8x (10 800 Ko/s)
- **DVD-RW:** 6x (8 100 Ko/s)

Vitesse de lecture

- **Temps d'accès:** 160 ms
- **Taille mémoire tampon:** 2 Mo
- **CD-R:** 48x (7 200 Ko/s)
- **DVD-ROM:** 16x (21 600 Ko/s)
- **:** 5x (6 750 Ko/s) par P-CAV

Connexions

- **Interface:** IDE
- **Autres connexions:** Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave

Fonctionnalités

- **Utilisation aisée:** Manuel d'utilisation pratique

Accessoires

- **Accessoires fournis:** 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Guide d'installation rapide, Manuel d'utilisation

Configuration requise

- **Capacité disque dur:** 650 Mo
- **Système d'exploitation PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processeur:** Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
- **Mémoire vive:** 128 Mo

Spécifications techniques

- **Humidité:** 15 à 80 % HR (sans condensation)
- **Température de fonctionnement:** 5 - 50 °C
- **Normes de sécurité:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normes CEM:** EN55022, EMS55024, FCC, Section 15
- **Température de stockage:** -40 - 65 °C

Alimentation

- **Type d'adaptateur:** 5 V CC/12 V
- **Consommation:** 25 W

Logiciels

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

Dimensions

- **Poids de l'appareil:** <0,9 kg
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 146 x 170 x 42 mm

Informations de l'emballage

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Poids brut:** 0,9 kg
- **Hauteur:** 324 mm
- **Longueur:** 165 mm
- **Largeur:** 146 mm

Carton interne

- **Poids brut:** 1,2 kg
- **Hauteur:** 260 mm
- **Longueur:** 210 mm
- **Quantité:** 1
- **Largeur:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Carton externe

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Poids brut:** 9,1 kg
- **Hauteur:** 244 mm
- **Longueur:** 363 mm
- **Quantité:** 10
- **Largeur:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

Emballage 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Quantité:** 320

Points forts du produit

LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie LightScribe Direct Disc Labeling ! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (réinscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant !

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs DVD+RW haute vitesse.

Capacité de stockage de 8,5 Go

Disque simple face, double couche d'une capacité de stockage de 8,5 Go

Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

Plug & Play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

DVD-RAM

Format DVD-RAM pris en charge, ce qui fait de ce lecteur un multilecteur pour les CD, DVD-ROM et DVD-RAM.

