

Philips
Unità interna

DVD

20x Masterizzatore

SPD6004BD



Scrivi e crea etichette per i tuoi DVD

Affidabilità e compatibilità

L'unità interna DVD RW Philips non solo è in grado di leggere e scrivere DVD, formati a doppio strato e CD ma consente anche di creare delle etichette direttamente sul disco. Il sistema è rapido, semplice da installare, perfettamente affidabile e progettato del coinventore dei supporti ottici.

Prova le tecnologie più innovative

- Unità con funzione LightScribe
- DVD RAM per aumentare la capacità di memorizzazione

Prestazioni eccezionali

- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato
- Scrittura 8x su DVD+R DL
- Sorprendente velocità di scrittura 20x

Estrema affidabilità e robustezza

- Garantisce la scrittura di alta qualità su DVD anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link

Convenienza

- Masterizzatore CD/DVD e stampante associati
- Per una maggiore facilità di installazione

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Velocità di scrittura

- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **DVD+R:** 20x (27000 KB/sec) CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
- **DVD-R:** 20x (27000 KB/sec) CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
- **RAM DVD:** 12X (16200KB/sec) PCAV

Velocità riscrittura

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sec) CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sec) CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec) CLV

Velocità lettura

- **Tempo di accesso:** 160 ms
- **Dimensioni buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sec) CAV
- **Ram:** 5X (6750 KB/sec) P-CAV

Connettività

- **Interfaccia:** IDE
- **Altri collegamenti:** Connettore interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave

Convenienza

- **Facilità d'uso:** Manuale di istruzioni dettagliato

Accessori

- **Accessori inclusi:** 4 viti di montaggio, CD-ROM con software + manuale, Guida installazione rapida, Manuale dell'utente

Requisiti di sistema

- **Spazio su disco rigido:** 650 MB
- **SO PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processore:** Pentium 4 1,3 GHz o CPU superiore
- **Memoria RAM:** 128 MB

Specifiche tecniche

- **Umidità:** 15 - 80 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura operativa:** 5 - 50 °C
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC
- **Intervallo temperatura immagazz.** -40 - 65 °C

Alimentazione

- **Tipo di adattatore:** 5 V/12 V CC
- **Consumo:** 25 W

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero Media Player 1, Nero Vision Express 2

Dimensioni

- **Peso prodotto:** <0,9 Kg
- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 146 x 170 x 42 mm

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Peso lordo:** 0,9 Kg
- **Altezza:** 324 mm
- **Lunghezza:** 165 mm
- **Larghezza:** 146 mm

Cartone interno

- **Peso lordo:** 1/2 Kg
- **Altezza:** 260 mm
- **Lunghezza:** 210 mm
- **Quantità:** 1
- **Larghezza:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Peso lordo:** 9,1 Kg
- **Altezza:** 244 mm
- **Lunghezza:** 363 mm
- **Quantità:** 10
- **Larghezza:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

Scatola esterna 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Quantità:** 320

Caratteristiche principali del

LightScribe

La tecnologia LightScribe Direct Disc Labeling rende sorpassati gli evidenziatori e le etichette adesive! È sufficiente capovolgere il CD o il DVD R/RW rivestito appositamente, reinserirlo nell'unità e 'masterizzare' eccezionali etichette dall'aspetto e qualità equivalente alle etichette serigrafiche professionali. Puoi associare in vario modo testo e grafica personalizzata mediante il software fornito e persino aggiungere l'etichetta in un secondo momento. I tuoi file video, audio, fotografici e di dati saranno reperibili più semplicemente.

Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

Capacità di memorizzazione di 8.5 GB

Disco a doppio strato e un solo lato con oltre 8,5 GB di capacità

Masterizzatore e stampante

La tecnologia LightScribe aggiunge alla funzione di masterizzazione di CD e DVD anche la funzione di stampa delle etichette.

Plug & Play

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.

Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

DVD RAM

L'unità supporta il formato DVD RAM e racchiude tante unità in una sola supportando CD, DVD Rom, DVD RAM.

