

Philips  
Interne drive

DVD

20x ReWriter

SPD6004BD



## Beschrijf en label uw DVD's

### Betrouwbaarheid en compatibiliteit

Het interne DVD-RW-station van Philips leest en schrijft niet alleen DVD-, dual layer- en CD-formaten, maar maakt ook uitstekende labels direct op de disc. Het is snel, eenvoudig te installeren, zeer betrouwbaar en ontworpen door de mede-uitvinder van de optische media.

#### Wees getuige van de nieuwste technologie

- Station met LightScribe-functie
- Met DVD-RAM vergroot u uw opslagcapaciteit

#### Superieure prestaties

- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc
- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL
- Ongelooflijke schrijfsnelheid van 20x

#### Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

#### Gebruiksgemak

- CD- en DVD-brander en printer ineen
- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Schrijfsnelheid

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD+R:** 20x (27.000 kB/sec.) by CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-R:** 20x (27.000 kB/sec.) by CAV
- **DVD-R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16.200 kB/sec) by PCAV

### Herschrijfsnelheid

- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec.) bij CLV

### Leessnelheid

- **Toegangstijd:** 160 ms
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **RAM:** 5x (6750 kB/sec) bij PCAV

### Connectivity

- **Interface:** IDE
- **Andere aansluitingen:** Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling

### Convenience

- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** 4 montageschroeven, CD-ROM met software en handleiding, Snelle installatiehandleiding, Gebruikershandleiding

### Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4-processor, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

### Technische specificaties

- **Humidity:** 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950

- **EMC-normen:** EN55022, EMS55024, FCC deel 15
- **Bereik opslagtemperatuur:** - 40 - 65 °C

### Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 25 W

### Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

### Afmetingen

- **Gewicht van het product:** <0,9 kg
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 146 x 170 x 42 mm

### Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruto gewicht:** 0,9 kg
- **Hoogte:** 324 mm
- **Lengte:** 165 mm
- **Breedte:** 146 mm

### Binnendoos

- **Bruto gewicht:** 1,2 kg
- **Hoogte:** 260 mm
- **Lengte:** 210 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Breedte:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

### Omdoos

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruto gewicht:** 9,1 kg
- **Hoogte:** 244 mm
- **Lengte:** 363 mm
- **Hoeveelheid:** 10
- **Breedte:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

### Buitenkant doos 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Hoeveelheid:** 320

## Productkenmerken

### LightScribe

*LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markerstijfen en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.*

### Dynamische kalibratie

*Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.*

### Opslagcapaciteit van 8,5 GB

*Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit van 8,5 GB*

### Brander en printer in één

*De LightScribe-technologie voegt de functie waarmee u labels kunt afdrukken toe aan uw CD- en DVD-brander.*

### Plug & Play

*Met Plug & Play voegt u nieuwe onderdelen toe zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!*

### Seamless Link

*Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.*

### DVD-RAM

*DVD-RAM-formaat wordt ondersteund, zodat dit station verandert in een multifunctioneel station dat CD's, DVD-ROM's en DVD-RAM's ondersteunt.*

