

Philips
Unidad interna

DVD
20x Regradora

SPD6005BD



Graba y crea etiquetas en tus DVD con una sola unidad

Tu disco, tu proyecto. ¿Por qué escribir a mano cuando puedes crear tu propia etiqueta profesional que refleje tus recuerdos?

Experimenta lo último en tecnología

- Unidad con la función LightScribe
- Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R
- DVD RAM amplía la capacidad de almacenamiento

Rendimiento superior

- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa
- Increíble velocidad de grabación de 20x

Fiabilidad y robustez increíbles

- Dynamic Calibration garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

Comodidad

- Grabadora de CD y DVD, e impresora todo en uno
- Plug & Play para facilitar la instalación
- Sólo hay que darle la vuelta al disco y etiquetarlo siguiendo 3 sencillos pasos
- Formato dual

PHILIPS
sense and simplicity

Unidad interna
DVD 20x Regradadora

Especificaciones

Velocidad de grabación

- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.)
- **DVD+R:** 20X (27000 KB/seg.)
- **DVD+R DL:** 16X (21600 KB/seg.)
- **DVD-R:** 20X (27000 KB/seg.)
- **DVD-R DL:** 12X (16200 KB/seg.)
- **DVD-RAM:** 12X (16200 KB/seg.)

Velocidad de regrabación

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/seg.) por CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

Velocidad de lectura

- **Tiempo de acceso:** 160 ms
- **Tamaño de buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **RAM:** 5X (6750 KB/seg.) por PCAV

Conectividad

- **Interfaz:** Interfaz IDE (ATAPI)
- **Otras conexiones:** Entrada de CC de 12 V, Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo, Salida izq./der. de audio analógico, conector de alimentación CC, Salida de audio digital

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Plug & Play

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** 4 tornillos de montaje, CD-ROM con software + manual, Discos LightScribe, Guía de instalación rápida, Manual de usuario

Requisitos del sistema

- **Espacio en el disco duro:** 650 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Procesador:** Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o superior
- **memoria RAM:** 128 MB

Especificaciones técnicas

- **Humedad:** 15 - 80 % HR (sin condensación)
- **Rango temperaturas funcionamiento:** 5 - 50 °C
- **Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Estándares de CEM:** EN55022, EMS5024, FCC Parte 15
- **Rango temperaturas almacenamiento:** -40 - 65 °C

Caja exterior

- **EAN:** 87 12581 38850 8
- **Peso bruto:** 9,72 kg
- **Caja exterior (L x An. x Al):** 48 x 47 x 22 cm
- **Peso neto:** 8,82 kg
- **Número de embalajes del cliente:** 10
- **Peso tara:** 0,9 kg

Dimensiones del embalaje

- **Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **EAN:** 87 12581 38848 5
- **Peso bruto:** 1,097 kg
- **Peso neto:** 0,882 kg
- **Número de productos incluidos:** 1
- **Tipo de embalaje:** Cartón
- **Peso tara:** 0,215 kg

SPD6005BD/10

Características destacadas

LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regradable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales tipo serigrafía. Puedes mezclar texto y realizar gráficos personalizados mediante el software proporcionado e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Esta innovadora técnica permite que encuentres tus archivos de películas, música, fotos y datos mucho más fácil que antes.

Calibración dinámica

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

Grabadora formato doble capa +/-

La nueva unidad que permite la grabación en soportes de doble capa de 8,5 GB +R y -R

Grabadora e impresora todo en uno

La tecnología LightScribe añade la función de impresión de etiquetas a la grabadora de CD y DVD.

Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes que funcionan sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Disco de una cara y doble capa con capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

DVD RAM

El formato DVD RAM compatible convierte a esta unidad en una multiunidad que admite CD, DVD Rom y DVD RAM.

Velocidad de grabación de 20x

Con la última tecnología, esta unidad alcanza una velocidad de grabación máxima de 20x, convirtiéndose en la unidad más rápida del mundo en velocidad y estabilidad.



Fecha de emisión
2008-02-22

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223
EAN: 87 12581 38848 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com