

Philips
Lecteur interne

DVD

20x Graveur

SPD6005BD



Gravez votre disque et l'étiquette avec un seul appareil

Un disque, un projet... Pourquoi écrire sur les disques alors que vous pouvez désormais créer des étiquettes personnalisées dignes d'un professionnel ?

Technologie de pointe

- Lecteur avec fonction LightScribe
- Graveur pour disques +/-R double couche
- DVD-RAM pour une capacité de stockage accrue

Des performances supérieures

- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Vitesse d'écriture exceptionnelle 20x

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

Confort

- Graveur de CD et DVD et imprimante tout-en-un
- Plug-and-play, pour une installation simple
- Gravure d'étiquettes au dos des disques en 3 étapes
- Compatibilité multiformat

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Lecteur interne
DVD 20x Graveur

Caractéristiques

Vitesse d'écriture

- **CD-R:** 48X (7 200 Ko/s)
- **DVD+R:** 20X (27 000 Ko/s)
- **DVD+R DL:** 16X (21 600 Ko/s)
- **DVD-R:** 20X (27 000 Ko/s)
- **DVD-R DL:** 12X (16 200 Ko/s)
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 Ko/s)

Vitesse de réécriture

- **CD-RW:** 24x (3 600 Ko/s)
- **DVD+RW:** 8x (10 800 Ko/s)
- **DVD-RW:** 6x (8 100 Ko/s)

Vitesse de lecture

- **Temps d'accès:** 160 ms
- **Taille mémoire tampon:** 2 Mo
- **CD-R:** 48x (7 200 Ko/s)
- **DVD-ROM:** 16x (21 600 Ko/s)
- **RAM:** 5x (6 750 Ko/s) par P-CAV

Connectivité

- **Interface:** Interface IDE (ATAPI)
- **Autres connexions:** Entrée CC 12 V, Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave, Sortie audio analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique

Confort

- **Installation aisée:** Plug-and-play

Accessoires

- **Accessoires fournis:** 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Disques LightScribe, Guide d'installation rapide, Manuel d'utilisation

Configuration requise

- **Capacité disque dur:** 650 Mo
- **système d'exploitation PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, Me, NT, 98 SE
- **Processeur:** Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur
- **mémoire vive ; RAM:** 128 Mo

Spécifications techniques

- **Humidité:** 15 à 80 % HR (sans condensation)
- **Température de fonctionnement:** 5 - 50 °C
- **Normes de sécurité:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normes CEM:** EN55022, EMS55024, FCC, Section 15
- **Température de stockage:** -40 - 65 °C

Carton externe

- **EAN:** 87 12581 38850 8
- **Poids brut:** 9,72 kg
- **Carton externe (l x l x H):** 48 x 47 x 22 cm
- **Poids net:** 8,82 kg
- **Nombre d'emballages:** 10
- **Tare:** 0,9 kg

Dimensions de l'emballage

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **EAN:** 87 12581 38848 5
- **Poids brut:** 1,097 kg
- **Poids net:** 0,882 kg
- **Nombre de produits inclus:** 1
- **Type d'emballage:** Carton
- **Tare:** 0,215 kg

SPD6005BD/10

Points forts du produit

LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie LightScribe Direct Disc Labeling ! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (rè)inscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant !

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

Graveur multiformat pour disques +/- DL

Nouveau graveur permettant l'écriture sur disques double couche +R et -R de 8,5 Go

Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

Capacité de stockage de 8,5 Go

Disque simple face, double couche d'une capacité de stockage de 8,5 Go

DVD-RAM

Format DVD-RAM pris en charge, ce qui fait de ce lecteur un multilecteur pour les CD, DVD-ROM et DVD-RAM.

Vitesse d'écriture 20x

Doté d'une technologie de pointe, ce graveur atteint une vitesse maximale d'écriture de 20x, ce qui en fait le graveur le plus rapide au monde, tout en garantissant la stabilité.



Date de publication
2008-05-21

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223
EAN: 87 12581 38848 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com