

Philips  
Unità interna

DVD

20x Masterizzatore

SPD6005BD



# Una sola unità per scrivere i DVD e per creare etichette

Il tuo disco, il tuo progetto. Perché scrivere a mano quando puoi creare un'etichetta personalizzata professionale che riflette i tuoi ricordi?

## Prova le tecnologie più innovative

- Unità con funzione LightScribe
- Masterizzatore a doppio strato per supporti +R e -R, DL
- DVD RAM per aumentare la capacità di memorizzazione

## Prestazioni eccezionali

- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato
- Sorprendente velocità di scrittura 20x

## Estrema affidabilità e robustezza

- Garantisce la scrittura di alta qualità anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link

## Convenienza

- Masterizzatore CD/DVD e stampante associati
- Per una maggiore facilità di installazione
- Capovolgì il disco e l'etichetta verrà apposta in tre semplici passaggi
- Formato doppio

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Unità interna  
DVD 20x Masterizzatore

## Specifiche

### Velocità di scrittura

- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec)
- **DVD+R:** 20X (27000 KB/sec)
- **DVD+R DL:** 16X (21600 KB/sec)
- **DVD-R:** 20X (27000 KB/sec)
- **DVD-R DL:** 12X (16200 KB/sec)
- **RAM DVD:** 12X (16200 KB/sec)

### Velocità riscrittura

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sec) CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sec) CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec) CLV

### Velocità lettura

- **Tempo di accesso:** 160 ms
- **Dimensioni buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sec) CAV
- **Ram:** 5X (6750 KB/sec) P-CAV

### Connettività

- **Interfaccia:** Interfaccia IDE (ATAPI)
- **Altri collegamenti:** Ingresso CC 12 V, Connettore interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave, Uscita audio analogica sinistra/destra, connettore alimentazione DC, Uscita audio digitale

### Convenienza

- **Facilità di installazione:** Plug & Play

### Accessori

- **Accessori inclusi:** 4 viti di montaggio, CD-ROM con software + manuale, Dischi LightScribe, Guida installazione rapida, Manuale dell'utente

### Requisiti di sistema

- **Spazio su hard disk:** 650 MB
- **SO PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Processore:** Pentium 4 1,3 GHz o CPU superiore
- **Memoria RAM:** 128 MB

### Specifiche tecniche

- **Umidità:** 15 - 80 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura operativa:** 5 - 50 °C
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC
- **Intervallo temperatura immagazz.:** -40 - 65 °C

### Scatola esterna

- **EAN:** 87 12581 38850 8
- **Peso lordo:** 9,72 Kg
- **Scatola esterna (L x L x A):** 48 x 47 x 22 cm
- **Peso netto:** 8,82 Kg
- **Numero di confezioni consumatori:** 10
- **Tara:** 0,9 Kg

### Dimensioni dell'imballo

- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **EAN:** 87 12581 38848 5
- **Peso lordo:** 1,097 Kg
- **Peso netto:** 0,882 Kg
- **Numero di prodotti inclusi:** 1
- **Tipo di imballaggio:** Cartone
- **Tara:** 0,215 Kg

SPD6005BD/10

## Caratteristiche principali del prodotto

### LightScribe

La tecnologia LightScribe Direct Disc Labeling rende sorpassati gli evidenziatori e le etichette adesive! È sufficiente capovolgere il CD o il DVD R/RW rivestito appositamente, reinserirlo nell'unità e 'masterizzare' eccezionali etichette dall'aspetto e qualità equivalente alle etichette serigrafiche professionali. Puoi associare in vario modo testo e grafica personalizzata mediante il software fornito e persino aggiungere l'etichetta in un secondo momento. I tuoi file video, audio, fotografici e di dati saranno reperibili più semplicemente.

### Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

### Masterizzatore a doppio formato +/- DL

Nuova unità per la scrittura su supporti a doppio strato da 8,5 GB, sia +R che -R

### Masterizzatore e stampante

La tecnologia LightScribe aggiunge alla funzione di masterizzazione di CD e DVD anche la funzione di stampa delle etichette.

### Plug & Play

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.

### Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

### Capacità di memorizzazione di 8,5 GB

Disco a doppio strato e un solo lato con oltre 8,5 GB di capacità

### DVD RAM

L'unità supporta il formato DVD RAM e racchiude tante unità in una sola supportando CD, DVD Rom, DVD RAM.

### Velocità di scrittura 20x

Questa unità raggiunge una velocità di scrittura pari a 20x grazie alle tecnologie all'avanguardia di cui è dotata. È il masterizzatore più veloce sul mercato, in grado di assicurare rapidità e stabilità.



Data di rilascio  
2008-02-22

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223  
EAN: 87 12581 38848 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)