

Philips
Interne drive

DVD
20x ReWriter

SPD6005BD



Schrijf en label uw DVD's met één apparaat

Uw disc, uw project. Waarom zou u schrijven als u uw eigen, professionele label kunt maken waarmee uw herinneringen worden weerspiegeld.

Wees getuige van de nieuwste technologie

- Station met LightScribe-functie
- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- Met DVD-RAM vergroot u uw opslagcapaciteit

Superieure prestaties

- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc
- Ongelooflijke schrijfsnelheid van 20x

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

Gebruiksgemak

- CD- en DVD-brander en printer ineen
- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
- Keer de disc om en label deze in drie stappen
- Twee formaten

PHILIPS
sense and simplicity

Interne drive
DVD 20x ReWriter

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec)
- **DVD+R:** 20x (27.000 kB/sec)
- **DVD+R DL:** 16x (21.600 kB/sec)
- **DVD-R:** 20x (27.000 kB/sec)
- **DVD-R DL:** 12x (16.200 kB/sec)
- **DVD-RAM:** 12x (16.200 kB/sec)

Herschrijfsnelheid

- **CD-RW afspelen:** 24x (3600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec.) bij CLV

Leessnelheid

- **Toegangstijd:** 160 ms
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **RAM:** 5x (6750 kB/sec) bij PCAV

Connectiviteit

- **Interface:** IDE-interface (ATAPI)
- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling, Analoge audio links/rechts uit, Aansluiting voor gelijkstroom, Digitale audio uit

Gebruiksgemak

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** 4 montageschroeven, CD-ROM met software en handleiding, LightScribe-discs, Snelle installatiehandleiding,

Gebruikershandleiding

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® Vista, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Processor:** Pentium 4 CPU, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Technische specificaties

- **Vochtigheid:** 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS5024, FCC deel 15
- **Temperatuurbereik voor opslag:** - 40 - 65 °C

Omdoos

- **EAN:** 87 12581 38850 8
- **Brutogewicht:** 9,72 kg
- **Omdoos (L x B x H):** 48 x 47 x 22 cm
- **Nettogewicht:** 8,82 kg
- **Aantal consumentenverpakkingen:** 10
- **Gewicht van de verpakking:** 0,9 kg

Afmetingen van de verpakking

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **EAN:** 87 12581 38848 5
- **Brutogewicht:** 1,097 kg
- **Nettogewicht:** 0,882 kg
- **Aantal producten:** 1
- **Verpakkingstype:** Karton
- **Gewicht van de verpakking:** 0,215 kg

SPD6005BD/10

Productkenmerken

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markeren en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)

Brander en printer in één

De LightScribe-technologie voegt de functie waarmee u labels kunt afdrukken toe aan uw CD- en DVD-brander.

Plug & Play

Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit van 8,5 GB

DVD-RAM

Dit multifunctionele station ondersteunt DVD-RAM-formaat, waardoor het CD's, DVD-ROM's en DVD-RAM's ondersteunt.

20x schrijfsnelheid

Dankzij de nieuwste technologie heeft deze schijf de maximale schrijfsnelheid van 20x. Hierdoor is het de snelste schijf ter wereld die niet alleen snel is, maar ook stabiel.



Publicatiedatum
2008-02-22

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223
EAN: 87 12581 38848 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com