

Philips  
Externes Laufwerk

DVD

18x ReWriter

SPD3400CC



## DVD, RAM und CD in Einem

Der Name steht für Zuverlässigkeit & Kompatibilität

Mit dem externen Philips DVD-RW-Laufwerk können Sie DVD-, RAM-, Dual Layer- und CD-Formate lesen und beschreiben. Es kann einfach an einen USB-Anschluss angeschlossen und mit mehreren PCs verwendet werden. Da das Gerät von einem der Erfinder der DVD-Medien entwickelt wurde, ist es natürlich extrem zuverlässig.

### Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- DVD-RAM für noch mehr Speicherkapazitäten
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

### Überragende Leistung

- 18fache Schreibgeschwindigkeit
- 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL

### Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link
- Optimale Schreibqualität bei hoher DVD-Geschwindigkeit

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technische Daten

### Schreibgeschwindigkeit

- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD+R:** 18-fach (21600 kB/s) max. von CAV
- **DVD+R DL:** 8-fach (5400 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-R:** 18-fach (21600 kB/s) max. von CAV
- **DVD-R DL:** 8-fach (5400 kB/s) max. von CLV
- **DVD-RAM:** 12-fach (6750 kB/s) max. von P-CAV

### Überschreibgeschwindigkeit

- **CD-RW:** 24-fach (3600 kB/s) von Z-CAV
- **DVD+RW:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von CAV

### Lesegeschwindigkeit

- **Zugriffszeit:** 160 ms
- **Puffergröße:** 2 MB
- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **DVD-ROM:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV

### Anschlussmöglichkeiten

- **Schnittstelle:** USB 2

### Systemanforderungen

- **Festplattenspeicher:** 650 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Prozessor:** Pentium 4 1,3 GHz oder schneller
- **RAM-Speicher:** 128 MB

### Software

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

### Abmessungen

- **Produktabmessungen (B x T x H):** 145 x 170 x 42 mm
- **Gerätengewicht:** <0,9 kg

### Verpackungsdaten

- **I2NC:** 908210006799
- **Bruttogewicht:** 2,3 kg
- **Höhe:** 242 mm

- **Länge:** 304 mm
- **Breite:** 146 mm

### Technische Daten

- **EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15
- **Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Luftfeuchtigkeit:** 15 bis 80 % RH (keine Kondensation)
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C
- **Temperaturbereich (außer Betrieb):** -40 bis 65 °C

### Innenkarton

- **I2NC:** 9082 100 06799
- **Bruttogewicht:** 2,3 kg
- **Höhe:** 242 mm
- **Länge:** 304 mm
- **Menge:** 1
- **Breite:** 146 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34049 0

### Außenkarton

- **I2NC:** 908210006799
- **Bruttogewicht:** 9,925 kg
- **Höhe:** 324 mm
- **Länge:** 517 mm
- **Menge:** 4
- **Breite:** 324 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34050 6

### Außenkarton 2

- **Menge:** 144

### Komfort

- **Einfache Installation:** Plug&Play
- **Bedienungsfreundlichkeit:** Schrittweise Bedienungsanleitung

### Netzanschluss

- **Adapter-Typ:** DC 5 V/12 V
- **Stromverbrauch:** 25 W

## Wichtige Produktinfos

### Dynamische Kalibrierung

*Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.*

### DVD-RAM

*Mit der Unterstützung des DVD-RAM-Formats wird dieses Laufwerk zum Alleskönner: CD, DVD-ROM, DVD-RAM.*

### Seamless Link

*Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden*

### 8,5 GB Speicherkapazität

*Einseitige, zweilagige Disc mit 8,5 GB Speicherkapazität*



Ausstellungsdatum  
2007-02-22

Version: 1.0

I2 NC: 8670 000 30802  
EAN: 87 12581 34049 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)