

Philips
Unità esterna

DVD

18x Masterizzatore

SPD3400CC



DVD, RAM e CD in un solo prodotto

Il nome sinonimo di fiducia e compatibilità

L'unità masterizzatore DVD esterna di Philips è in grado di leggere e scrivere formati DVD, RAM, doppio strato e CD. Può essere collegata ad una porta USB e utilizzarla con diversi PC. È altamente affidabile proprio perché ideata dai co-inventori dei supporti DVD.

Prova le tecnologie più innovative

- Masterizzatore a doppio strato per supporti +R e -R, DL
- DVD RAM per aumentare la capacità di memorizzazione
- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato

Prestazioni eccezionali

- Velocità di scrittura 18x
- Scrittura 8x su DVD+R DL

Estrema affidabilità e robustezza

- Garantisce la scrittura di alta qualità su DVD anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link
- Massima qualità di scrittura DVD ad alta velocità

PHILIPS
sense and simplicity

Unità esterna
DVD 18x Masterizzatore

SPD3400CC/10

Specifiche

Velocità di scrittura

- **CD-R:** 48x (7200 KB/sec) CAV
- **DVD+R:** 18x (21600 KB/sec) massima con CAV
- **DVD+R DL:** 8x (5400 KB/sec) Z-CLV
- **DVD-R:** 18x (21600 KB/sec) massima con CAV
- **DVD-R DL:** 8x (5400 KB/sec) massima con CLV
- **RAM DVD:** 12x (6750 KB/sec) massima con PCAV

Velocità riscrittura

- **CD-RW:** 24x (3600 KB/sec) ZCAV
- **DVD+RW:** 8x (10800 KB/sec) Z-CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 KB/sec) CAV

Velocità lettura

- **Tempo di accesso:** 160 ms
- **Dimensioni buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sec) CAV

Connettività

- **Interfaccia:** USB 2

Requisiti di sistema

- **Spazio su disco rigido:** 650 MB
- **SO PC:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processore:** Pentium 4 1.3 GHz o superiore
- **Memoria RAM:** 128 MB

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

Dimensioni

- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 145 x 170 x 42 mm
- **Peso prodotto:** <0,9 Kg

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 908210006799
- **Peso lordo:** 2,3 Kg

- **Altezza:** 242 mm
- **Lunghezza:** 304 mm
- **Larghezza:** 146 mm

Specifiche tecniche

- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Umidità:** 15 - 80 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura operativa:** 5 - 50 °C
- **Intervallo temperatura immagazz.:** -40 - 65 °C

Cartone interno

- **I2NC:** 9082 100 06799
- **Peso lordo:** 2,3 Kg
- **Altezza:** 242 mm
- **Lunghezza:** 304 mm
- **Quantità:** 1
- **Larghezza:** 146 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34049 0

Scatola esterna

- **I2NC:** 908210006799
- **Peso lordo:** 9,925 Kg
- **Altezza:** 324 mm
- **Lunghezza:** 517 mm
- **Quantità:** 4
- **Larghezza:** 324 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34050 6

Scatola esterna 2

- **Quantità:** 144

Convenienza

- **Facilità di installazione:** Plug & Play
- **Facilità d'uso:** Manuale di istruzioni dettagliato

Alimentazione

- **Tipo di adattatore:** 5 V/12 V CC
- **Consumo:** 25 W

Caratteristiche principali del

Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

DVD RAM

L'unità supporta il formato DVD RAM e racchiude tante unità in una sola supportando CD, DVD Rom, DVD RAM.

Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

Capacità di memorizzazione di 8.5 GB

Disco a doppio strato e un solo lato con oltre 8,5 GB di capacità



Data di pubblicazione
2007-02-22

Versione: 1.0

I2 NC: 8670 000 30802
EAN: 87 12581 34049 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com