

Philips
Extern station

DVD
18x ReWriter

SPD3400CC



DVD, RAM en CD in één

Een naam die staat voor betrouwbaarheid en compatibiliteit

Het externe DVD-RW-station van Philips leest en schrijft DVD's, CD's, RAM-formaten en formaten met een dubbele laag. U kunt het eenvoudig aansluiten op een USB-poort en met meerdere PC's tegelijk gebruiken. Afkomstig van de mede-uitvinder van de DVD, is het station zeer betrouwbaar.

Wees getuige van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- Met DVD-RAM vergroot u uw opslagcapaciteit
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Superieure prestaties

- 18x schrijfsnelheid
- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link
- Beste schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD+R:** 18x (21.600 kB/sec.) max. bij CAV
- **DVD+R DL:** 8x (5400 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-R:** 18x (21.600 kB/sec.) max. bij CAV
- **DVD-R DL:** 8x (5400 kB/sec.) max. bij CLV
- **DVD-RAM:** 12x (6750 kB/sec.) max. bij PCAV

Herschrijfsnelheid

- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sec.) bij ZCAV
- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec.) bij ZCLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec.) bij CAV

Leessnelheid

- **Toegangstijd:** 160 ms
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec.) bij CAV

Connectivity

- **Interface:** USB 2

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows 98 Tweede Editie, ME, 2000, XP
- **Processor:** Pentium 4, 1,3 GHz of sneller
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Afmetingen

- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 148 x 170 x 42 mm
- **Gewicht van het product:** <0,9 kg

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210006799
- **Bruto gewicht:** 2,3 kg

- **Hoogte:** 242 mm
- **Lengte:** 304 mm
- **Breedte:** 146 mm

Technische specificaties

- **EMC-normen:** EN55022, EMS55024, FCC deel 15
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Humidity:** 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Bereik opslagtemperatuur:** - 40 - 65 °C

Binnendoos

- **I2NC:** 9082 100 06799
- **Bruto gewicht:** 2,3 kg
- **Hoogte:** 242 mm
- **Lengte:** 304 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Breedte:** 146 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34049 0

Omdoos

- **I2NC:** 908210006799
- **Bruto gewicht:** 9,925 kg
- **Hoogte:** 324 mm
- **Lengte:** 517 mm
- **Hoeveelheid:** 4
- **Breedte:** 324 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34050 6

Buitenkant doos 2

- **Hoeveelheid:** 144

Convenience

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play
- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 25 W

Productkenmerken

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

DVD-RAM

DVD-RAM-formaat wordt ondersteund, zodat dit station verandert in een multifunctioneel station dat CD's, DVD-ROM's en DVD-RAM's ondersteunt.

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Enkelzijdige dubbellaagse disc met een opslagcapaciteit van 8,5 GB

