

Philips
Externes Laufwerk

extern

8x ReWriter

SPD400|CC



eine einfach überragende Leistung

Schlanker externer 8x-DVD-Rewriter auf G-Basis

Dieser superschlanke Brenner mit hervorragender Leistung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit passt mühelos in Ihre Akten- oder Notebooktasche. Mit seinem eleganten Design in Silber-Schwarzoptik sieht er einfach sensationell aus und ist für zuhause oder im Büro hervorragend geeignet.

Erleben Sie neueste Technologie

- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc
- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- DVD-RAM für noch mehr Speicherkapazitäten

Überragende Leistung

- Schnelles Bespielen Ihrer wiederbeschreibbaren Medien
- 4-fache Schreibgeschwindigkeit auf 8,5-GB-Double Layer-Discs

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

Komfort

- Dual Format
- Plug & Play für einfache Installation

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Schreibgeschwindigkeit

- **CD-R:** 24-fach (3600 kB/s) von CAV
- **DVD+R:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD+R DL:** 4-fach (5400 kB/s) von CLV
- **DVD-R:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4-fach (5400 kB/s) von CLV
- **DVD-RAM:** 5-fach

Überschreibgeschwindigkeit

- **CD-RW:** 24-fach (3600 kB/s) von CAV
- **DVD+RW:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von Z-CLV

Lesegeschwindigkeit

- **Zugriffszeit:** 130 ms
- **Puffergröße:** 2 MB
- **CD-R:** 24-fach (3600 kB/s) von CAV
- **DVD-ROM:** 8-fach (10800 kB/s) von CLV
- **RAM:** 1fach (1350 kB/s) mit CAV

Komfort

- **Einfache Installation:** Plug&Play

Netzanschluss

- **Adapter-Typ:** AC
- **Stromverbrauch:** 25 W W

Technische Daten

- **Zugriffszeit:** DVD: <140 ms (typisch)
- **EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15
- **Luftfeuchtigkeit:** 10 bis 90 % RM (keine Kondensation)
- **Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Temperaturbereich (außer Betrieb):** -40 bis 65 °C

Systemanforderungen

- **Festplattenspeicher:** 650 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Prozessor:** Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser
- **RAM-Speicher:** 128 MB

Abmessungen

- **Geräteabmessungen (B x T x H):** 47 x 22,5 x 40
- **Gerätgewicht:** 9,1 kg

Innenkarton

- **I2NC:** 867000028132
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581323202
- **Bruttogewicht:** 0,1 kg
- **Höhe:** 187 mm
- **Länge:** 102 mm
- **Menge:** 1
- **Breite:** 226 mm

Außenkarton

- **I2NC:** 867000028132
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581323219
- **Höhe:** 47 mm
- **Länge:** 22,5 mm
- **Menge:** 8
- **Breite:** 40 mm

Außenkarton 2

- **Menge:** 120

Verpackungsdaten

- **I2NC:** 867000028132
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581323202
- **Bruttogewicht:** 0,17 kg
- **Höhe:** 187 mm
- **Länge:** 102 mm
- **Breite:** 226 mm

Wichtige Produktinfos

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

DVD-RAM

Mit der Unterstützung des DVD-RAM-Formats wird dieses Laufwerk zum Alleskönner: CD, DVD-ROM, DVD-RAM.

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden



Ausstellungsdatum
2007-02-22

Version: 2.0

I2 NC: 8670 000 30505
EAN: 87 12581 33892 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden. Die Marken sind
Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V.
oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com