

Philips
Extern station

extern
8 x ReWriter

SPD400|CC



Gewoon de beste prestaties

Slanke externe 8x DVD ReWriter (G-base)

Dit ultraplatte apparaat biedt superieure prestaties, betrouwbaarheid en snelheid en past eenvoudig in uw aktetas of laptoptas. Het stijlvolle zilver-zwarte ontwerp ziet er fantastisch uit en is ideaal voor gebruik in huis of op kantoor.

Wees getuige van de nieuwste technologie

- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc
- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- Met DVD-RAM vergroot u uw opslagcapaciteit

Superieure prestaties

- Snelle opname van (her-)schrijfbaar media
- 4x schrijfsnelheid naar twee lagen op dubbellaagse discs van 8,5 GB

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

Gebruiksgemak

- Twee formaten
- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **CD-R:** 24x (3600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+R:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD+R DL:** 4x (5400 kB/sec) bij CLV
- **DVD-R:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5400 kB/sec) bij CLV
- **DVD-RAM:** 5x

Herschrijfsnelheid

- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec) bij ZCLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec) bij ZCLV

Leessnelheid

- **Toegangstijd:** 130 ms
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **CD-R:** 24x (3600 kB/sec) bij CAV
- **DVD-ROM:** 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
- **RAM:** 1x (1350 kB/sec) bij CAV

Convenience

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play

Voeding

- **Adaptertype:** AC
- **Energieverbruik:** 25 W W

Technische specificaties

- **Toegangstijd:** DVD: < 140 ms (normaal)
- **EMC-normen:** EN55022, EMS55024, FCC deel 15
- **Humidity:** 10% - 90% RH (zonder condensvorming)
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, ULI 950
- **Bereik opslagtemperatuur:** - 40 - 65 °C

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB

- **PC-besturingssysteem:** Windows 98 Tweede Editie, ME, 2000, XP
- **Processor:** Pentium 4-processor, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 47 x 22,5 x 40
- **Gewicht van het product:** 9,1 kg

Binnendoos

- **I2NC:** 867000028132
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581323202
- **Bruto gewicht:** 0,1 kg
- **Hoogte:** 187 mm
- **Lengte:** 102 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Breedte:** 226 mm

Omdoos

- **I2NC:** 8670000028132
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581323219
- **Hoogte:** 47 mm
- **Lengte:** 22,5 mm
- **Hoeveelheid:** 8
- **Breedte:** 40 mm

Buitenkant doos 2

- **Hoeveelheid:** 120

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 867000028132
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581323202
- **Bruto gewicht:** 0,17 kg
- **Hoogte:** 187 mm
- **Lengte:** 102 mm
- **Breedte:** 226 mm

Productkenmerken

Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)

DVD-RAM

DVD-RAM-formaat wordt ondersteund, zodat dit station verandert in een multifunctioneel station dat CD's, DVD-ROM's en DVD-RAM's ondersteunt.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

